

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279

Bestelnummer 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal, zwaar
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	500 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Diameter Asgat	50 mm
Naaflengte	120 mm
Breedte wielkern	100 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	4800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	4000 kg
Statisch draagvermogen	8000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	50,507 kg

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279
Bestelnummer 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

