

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279

Numărul de comandă 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel, grea
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	500 mm
Benză de rulare	100 mm
Diametrul găurii Axă	50 mm
Lungime butuc	120 mm
Lățimea corpului	100 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	4800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	4000 kg
Capacitate de încărcare statică	8000 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	50,507 kg

NOVATECH

STP 500X100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279

Numărul de comandă 00801916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

