

NOVATECH

STP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582322231

Objednávací číslo 00802281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	plechová ocel, těžká
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Průměr otvoru Šroub	35 mm
Délka poklice	120 mm
Šířka těla	100 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2640 kg
Nosnost 6 km/h	2200 kg
Statický Nosnost	4400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	18,321 kg

NOVATECH

STP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582322231
Objednací číslo 00802281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

