

## NOVATECH

STP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582322231

Bestillingsnummer 00802281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## HJUL

Fælgmateriale	Bladstål, tungt
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	100 mm
Aksel Huldiameter	35 mm
Navlængde	120 mm
Fælgbredde	100 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	2640 kg
Belastning ved 6 km/t	2200 kg
Belastning Statisk	4400 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	18,321 kg

# NOVATECH

STP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582322231  
Bestillingsnummer 00802281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

