

NOVATECH

STP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582322231

Numer zamówienia 00802281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Arkusze stalowe, ciężkie
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	250 mm
Szerokość Bieżnia	100 mm
Średnica otworu Oś	35 mm
Długość piasty	120 mm
Szerokość korpusu	100 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	2640 kg
Nośność przy 6 km/h	2200 kg
Nośność statyczne	4400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	18,321 kg

NOVATECH

STP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582322231

Numer zamówienia 00802281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

