

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Rendelési szám 00802486



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntvények
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	400 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Tengely furat átmérője	40 mm
Kerékagy hossza	90 mm
Test szélessége	80 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	3000 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	2500 kg
Statikus teherbírás	5000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	23,598 kg

MŰSZAKI RAJZOK

