

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Numărul de comandă 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Turnare
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	400 mm
Benză de rulare	80 mm
Diametrul găurii Axă	40 mm
Lungime butuc	90 mm
Lățimea corpului	80 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	3000 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	2500 kg
Capacitate de încărcare statică	5000 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	23,598 kg

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Numărul de comandă 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

