

## NOVATECH


ETP 080X40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555

Objednáací číslo 00802713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Nosnost 6 km/h	400 kg
Statický Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,684 kg

## KOLO

Materiál těla	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	40 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D
Typ ložiska	6204

# NOVATECH

ETP 080X40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555  
Objednáací číslo 00802713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

