


NOVATECH

ETP 080X40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555
Bestelnummer 00802713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	500 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	400 kg
Statisch Draagvermogen	1000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,684 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D
Type lager	6204

TECHNISCHE TEKENINGEN

