



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga | Öntvények |
| Futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
| Csapág | Precíziós golyóscsapág |
| Kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 200 mm |
| Futófelület szélessége | 60 mm |
| Tengely furat átmérője | 25 mm |
| Kerékagy hossza | 60 mm |
| Test szélessége | 60 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Novatech |
| Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 1440 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 1200 kg |
| Statikus teherbírás | 2400 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 5,347 kg |

MŰSZAKI RAJZOK

