



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Odlewanie
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	60 mm
Średnica otworu Oś	25 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	60 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	1440 kg
Nośność przy 6 km/h	1200 kg
Nośność statyczne	2400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	5,347 kg

RYSUNKI TECHNICZNE

