

NOVATECH

STP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582322262

Objednávací číslo 00803030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	plechová ocel, těžká
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	400 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Průměr otvoru Šroub	40 mm
Délka poklice	120 mm
Šířka těla	100 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	3840 kg
Nosnost 6 km/h	3200 kg
Statický Nosnost	6400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	34,031 kg

NOVATECH

STP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582322262
Objednáací číslo 00803030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

