

## NOVATECH

STP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582322262

Numărul de comandă 00803030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel, grea
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	400 mm
Benză de rulare	100 mm
Diametrul găurii Axă	40 mm
Lungime butuc	120 mm
Lățimea corpului	100 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	3840 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	3200 kg
Capacitate de încărcare statică	6400 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	34,031 kg

# NOVATECH

STP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582322262

Numărul de comandă 00803030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

