

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286

Номер на поръчката 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Листова стомана, тежка |
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 500 mm |
| Ширина на Резба | 150 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 50 mm |
| Дължина на центъра | 160 mm |
| Ширина на тялото | 150 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Име на продукта | Novatech |
| Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч | 6360 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 5300 kg |
| Статичен Товароносимост | 10600 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 62,353 kg |

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

