

## NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286

Objednávací číslo 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál těla	plechová ocel, těžká
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	500 mm
Šířka Běhoun	150 mm
Průměr otvoru Šroub	50 mm
Délka poklice	160 mm
Šířka těla	150 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	6360 kg
Nosnost 6 km/h	5300 kg
Statický Nosnost	10600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	62,353 kg

# NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286  
Objednáací číslo 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

