

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286

Bestillingsnummer 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål, tungt
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	500 mm
Hjulbane bredde	150 mm
Aksel Huldiameter	50 mm
Navlængde	160 mm
Fælgbredde	150 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	6360 kg
Belastning ved 6 km/t	5300 kg
Belastning Statisk	10600 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	62,353 kg

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286

Bestillingsnummer 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

