

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286
Número de pedido 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	6360 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	5300 kg
Capacidad de carga estática	10600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	62,353 kg

ARO

Material del cuerpo	Chapa de acero, pesada
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	500 mm
Ancho de Banda de rodadura	150 mm
Diámetro del agujero del Eje	50 mm
Longitud del cubo	160 mm
Anchura del cuerpo	150 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286

Número de pedido 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

