



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez, nehéz
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	500 mm
Futófelület szélessége	150 mm
Tengely furat átmérője	50 mm
Kerékagy hossza	160 mm
Test szélessége	150 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	6360 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	5300 kg
Statikus teherbírás	10600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	62,353 kg

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286

Rendelési szám 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

