

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286

Numero d'ordine 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio, pesante
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	500 mm
Larghezza battistrada	150 mm
Asse diametro del foro	50 mm
Lunghezza mozzo	160 mm
Larghezza corpo	150 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	6360 kg
Portata a 6 km/h	5300 kg
Portata statica	10600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	62,353 kg

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286

Numero d'ordine 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

