

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286
Bestelnummer 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal, zwaar
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	500 mm
Breedte Loopvlak	150 mm
Diameter Asgat	50 mm
Naaflengte	160 mm
Breedte wielkern	150 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	6360 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	5300 kg
Statisch draagvermogen	10600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	62,353 kg

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286
Bestelnummer 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

