

## NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286

Número de encomenda 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço, pesada
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	500 mm
Largura do Piso	150 mm
Diâmetro do furo do eixo	50 mm
Comprimento do cubo	160 mm
Largura do corpo	150 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	6360 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	5300 kg
Capacidade de carga estática	10600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	62,353 kg

## DESENHOS TÉCNICOS

