

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286

Numărul de comandă 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel, grea
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	500 mm
Benză de rulare	150 mm
Diametrul găurii Axă	50 mm
Lungime butuc	160 mm
Lățimea corpului	150 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	6360 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	5300 kg
Capacitate de încărcare statică	10600 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	62,353 kg

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286

Numărul de comandă 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

