

NOVATECH

FTP 250X60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066

Numéro de commande 00803985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	62 mm
Largeur du corps de roue	60 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1400 kg
Capacité de charge statique	2800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	7,123 kg

NOVATECH

FTP 250X60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066

Numéro de commande 00803985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

