

NOVATECH

FTP 250X60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066
Номер заказа 00803985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Литье |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 250 mm |
| Ширина Протектор | 60 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 25 mm |
| Длина хаба | 62 mm |
| Ширина тела | 60 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Novatech |
| Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 1680 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 1400 kg |
| Грузоподъемность статическая | 2800 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общий вес | 7,123 kg |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

