



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntvények
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	60 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	60 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	960 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	800 kg
Statikus teherbírás	1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	3,94 kg

MŰSZAKI RAJZOK

