

## NOVATECH

ITP 250X55-Ø25 HL60

EAN 4031582319934

Номер на поръчката 00827859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Novatech                         |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 1000 kg                          |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 800 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 2000 kg                          |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Общо тегло                         | 2,316 kg                         |

## КОЛЕЛО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото      | Алуминий                        |
| Материал на реазбата    | Полиуретан, Пресовано           |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер           |
| Цвят на Колело          | Медено жълто (RAL1005)          |
| Предпазители за резби   | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 250 mm                          |
| Ширина на Резба         | 55 mm                           |
| Диаметър на отворите Ос | 25 mm                           |
| Дължина на центъра      | 60 mm                           |
| Ширина на тялото        | 55 mm                           |
| Твърдост на Резба (A)   | 92 Бръснач A                    |
| Твърдост на Резба (D)   | 42 Бръснач D                    |

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

