

NOVATECH

ITP 250X55-Ø25 HL60

EAN 4031582319934

Numero d'ordine 00827859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	55 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	55 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	1000 kg
Portata a 6 km/h	800 kg
Portata statica	2000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	2,316 kg

NOVATECH

ITP 250X55-Ø25 HL60

EAN 4031582319934

Numero d'ordine 00827859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

