

NOVATECH

STP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582322248

Bestillingsnummer 00828819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål, tungt
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	300 mm
Hjulbane bredde	100 mm
Aksel Huldiameter	40 mm
Navlængde	120 mm
Fælgbredde	100 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	3120 kg
Belastning ved 6 km/t	2600 kg
Belastning Statisk	5200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	22,968 kg

NOVATECH

STP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582322248

Bestillingsnummer 00828819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

