

# NOVATECH

STP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582322248  
Bestelnummer 00828819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat, zwaar
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	300 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Asgatdiameter	40 mm
Naaflengte	120 mm
Breedte wielkern	100 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	3120 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	2600 kg
Statisch Draagvermogen	5200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	22,968 kg

# NOVATECH

STP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582322248  
Bestelnummer 00828819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

