



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez, nehéz |
| Futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
| Csapág | Precíziós golyóscsapág |
| Kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 500 mm |
| Futófelület szélessége | 80 mm |
| Tengely furat átmérője | 50 mm |
| Kerékagy hossza | 90 mm |
| Test szélessége | 80 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Novatech |
| Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 3840 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 3200 kg |
| Statikus teherbírás | 6400 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 40,634 kg |

NOVATECH

STP 500X80-Ø50 HL90

EAN 4031582322293

Rendelési szám 00830812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

