

NOVATECH

STP 500X80-Ø50 HL90

EAN 4031582322293

Номер замовлення 00830812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Листова сталь, важка
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	500 mm
Протектор	80 mm
Діаметр отвору Вісь	50 mm
Довжина хаба	90 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	3840 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	3200 kg
Статичний Вантажопідйомність	6400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	40,634 kg

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

