

NOVATECH

ITP 100X40-Ø12 HL45 INCL. A-SET

EAN 4031582070293

Bestillingsnummer 00830827



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	45 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Belastning ved 6 km/t	240 kg
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,502 kg

NOVATECH

ITP 100X40-Ø12 HL45 INCL. A-SET

EAN 4031582070293

Bestillingsnummer 00830827



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

