

# NOVATECH

ITP 100X40-Ø12 HL45 INCL. A-SET

EAN 4031582070293



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Novatech
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	300 kg
6km/h에서의 적재 용량	240 kg
적재 용량 정적	600 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.502 kg

## 휠

차체 재질	알루미늄
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	허니 옐로우(RAL1005)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	40 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	45 mm
차체 너비	40 mm
트레드의 경도(A)	92 육상 A
트레드의 경도(D)	42 육상 D

# NOVATECH

ITP 100X40-Ø12 HL45 INCL. A-SET

EAN 4031582070293



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

