

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4XM6 0°

EAN 4031582550399

Rendelési szám 900000047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Integral assist
Kompatibilis a WeAssisttal	✓
Ház típusa	Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Statikus teherbírás	450 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	183 mm
Teljes szélesség	110,5 mm
Összsúly	5,014 kg
Védelem típusa	IPX6 (csak az elektronikus alkatrészek esetében, ha be van építve)
Megengedett környezeti hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között, páratartalom 20% - 80%

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapág	Kerékagy motor
Futófelület színe	Palaszürke (RAL7015)
Szálvédők	Beépített futófelület védelem
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	85 Shore A

## VÁZ

Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	115 mm
Körbeforgás	230 mm
Kupola átmérője	110,5 mm

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4XM6 0°

EAN 4031582550399

Rendelési szám 900000047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	50 mm
Csavarmenet pozíciója	7 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	4

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Motor típusa: Kefe nélküli egyenáramú (BLDC)

## HAJTÓEGYSÉG MOTOR

Névleges feszültség	25 V
Névleges kimenet	92 W
Névleges nyomaték	5 N
Névleges sebesség	5 km/h
Menetirány	Előre és hátra

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4XM6 0°

EAN 4031582550399

Rendelési szám 900000047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

