

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4XM6 0°

EAN 4031582550399  
订单号 900000047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

## 核心属性

产品名称	Integral assist
兼容 WeAssist	✓
外壳类型	带中控全锁或方向锁的万向脚轮
标准	EN12531 - 医院病床脚轮
4 公里/小时的载重	150 kg
静态载重	450 kg
温度范围（最低）	-10 ° C
温度范围（最大）	40 ° C
总高	183 mm
总宽度	110.5 mm
总重量	5.014 kg
保护类型	IPX6（仅适用于已安装的电子元件）
允许的环境温度	工作温度 5 ° C 到 40 ° C，空气湿度 20% - 80%

## 轮子

轮体材料	钢、铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	中心器马达
胎面颜色	石板灰（RAL7015）
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度（A）	85 岸 A

## 支架

旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	灰白色（RAL9002）
偏移量	40 mm
旋转半径	115 mm
转向干涉	230 mm
圆顶直径	110.5 mm

## 固定件

固定件类型	带凸轮的阀杆，用于异型杆，短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	50 mm
螺栓螺纹位置	7 mm
螺栓安装孔数量	4

## 其他信息

电机类型：无刷直流电机 (BLDC)

## 驱动单元行进马达

额定电压	25 V
额定输出	92 W
额定扭力	5 N
额定速度	5 km/h
行进方向	向前和向后

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4XM6 0°

EAN 4031582550399

订单号 900000047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

