

ALPHA

3478DVR200P63

EAN 4031582030181
Objednávací číslo 00000839

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	205 kg
Statický Nosnost	410 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	240 mm
Celková šířka	115 mm
Celková hmotnost	2,125 kg

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva	Pasivováno modrou

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	140 mm
Šířka desky	115 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ALPHA

3478DVR200P63

EAN 4031582030181
Objednací číslo 00000839



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

