

ALPHA

3478DVR200P63

EAN 4031582030181

Numéro de commande 00000839



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Attrition ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type de boîtier	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	205 kg
Statique Capacité de charge	410 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	240 mm
Largeur totale	115 mm
Poids global	2,125 kg

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Zingué bleu
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Couleur	Zingué bleu

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	140 mm
Largeur de plaque	115 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ALPHA

3478DVR200P63

EAN 4031582030181

Numéro de commande 00000839



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

