

## ALPHA

3470UER125P62

EAN 4031582304336

Bestillingsnummer 00001156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	250 kg
Belastning Statisk	500 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	155 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	0,989 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

## GAFFEL

Materiale	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	102,5 mm
Udfalddiameter	205 mm
Dome-diameter	75 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	80 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

# ALPHA

3470UER125P62



EAN 4031582304336  
Bestillingsnummer 00001156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

