

ALPHA

3470POR125P62

EAN 4031582304077

Número de encomenda 00001157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Alpha |
| Tipo de alojamento | Rodízio giratório |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 200 kg |
| Capacidade de carga estática | 400 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 155 mm |
| Largura geral | 75 mm |
| Peso geral | 0,864 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Cor da Roda | Preto grafite (RAL9011) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 125 mm |
| Largura do Piso | 40 mm |
| Largura do corpo | 40 mm |
| Dureza do Piso (D) | 65 Shore D |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Material | Folha de aço, pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplo |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Passivada a azul |
| Offset | 40 mm |
| Raio giratório | 102,5 mm |
| Interferência giratória | 205 mm |
| Diâmetro do dome | 75 mm |

ENCAIXE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 105 mm |
| Largura da placa | 80 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 77 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 9 mm |

ALPHA

3470POR125P62

EAN 4031582304077

Número de encomenda 00001157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

