

ALPHA

3478PVR080P62

EAN 4031582030648

Numéro de commande 00001271



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha
Type de boîtier	Roulette fixe
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	108 mm
Largeur totale	85 mm
Poids	0,452 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Largeur du corps de roue	35 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Couleur	Zingué bleu

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	103 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

ALPHA

3478PVR080P62

EAN 4031582030648

Numéro de commande 00001271



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

