

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Pasūtījuma numurs 00001273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	100 kg
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	108 mm
Kopējais platums	85 mm
Kopējais svars	0,494 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	80 mm
Protektora platums	35 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (A)	90 Krasts A
Protektora cietība (D)	39 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Krāsa	Pasivēts ar zilu

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	103 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Pasūtījuma numurs 00001273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

