

## ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Numărul de comandă 00001273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip de carcasă	Rola fixă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	108 mm
Lățime totală	85 mm
Greutate totală	0,494 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment simplu
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	80 mm
Benză de rulare	35 mm
Lățimea corpului	35 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	90 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	39 Râul D

## FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
FormăFurcă	Larg
Culoare	Pasivat în albastru

## RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	103 mm
Lățimea plăcii	85 mm
Lungime orificiu placă (minim)	77 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	60 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	9 mm

# ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Numărul de comandă 00001273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

