

ALPHA

3477UAR080P62

EAN 4031582305746
Номер заказа 00001390



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Название продукта | Alpha |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 150 kg |
| Грузоподъемность статическая | 300 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 108 mm |
| Общая ширина | 75 mm |
| Общий вес | 0,807 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 80 mm |
| Ширина Протектор | 38 mm |
| Ширина тела | 38 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 44,5 mm |
| Радиус поворота | 121 mm |
| Поворотное соединение | 242 mm |
| Диаметр купола | 75 mm |

ФИТИНГ

| | |
|---|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 105 mm |
| Ширина пластины | 80 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 9 mm |

ALPHA

3477UAR080P62

EAN 4031582305746


Номер заказа 00001390



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

