

ALPHA

3477UVH080P62

EAN 4031582306217
Objednávací číslo 00001391

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu | Alpha |
| Typ krytu | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Standardní | EN12532 – Převážní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 100 kg |
| Statický Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 108 mm |
| Celková šířka | 75 mm |
| Celková hmotnost | 0,905 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál těla | Polyamid |
| Materiál běhounu | Tvrdá guma černá |
| Ložisko | Ložisko |
| Šroub | Šroub s maticí |
| Barva Kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdem |
| Průměr | 80 mm |
| Šířka Běhoun | 35 mm |
| Šířka těla | 35 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 90 pobřeží A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 39 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------------|----------------------|
| Materiál | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vídlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Pasivováno modrou |
| Offset | 44,5 mm |
| Radius otočení | 121 mm |
| Otočné rušení | 242 mm |
| Průměr otočné kamery | 75 mm |

MONTÁŽ

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže | Obdélníková destička |
| Délka dlahy | 105 mm |
| Šířka desky | 80 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 60 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 9 mm |

ALPHA

3477UVH080P62



EAN 4031582306217
Objednáací číslo 00001391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

