

ALPHA

3477UVH080P62

EAN 4031582306217

Bestillingsnummer 00001391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinettype	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	100 kg
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	108 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	0,905 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Fælgbredde	35 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	90 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	39 Shore D

GAFFEL

Materiale	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	44,5 mm
Udfaldsradius	121 mm
Udfaldsdiameter	242 mm
Dome-diameter	75 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	80 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

ALPHA

3477UVH080P62



EAN 4031582306217
Bestillingsnummer 00001391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

