

ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510

Bestillingsnummer 00001453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	125 kg
Belastning Statisk	250 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	108 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	0,635 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	34 mm
Fælgbredde	34 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

GAFFEL

Materiale	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	80 mm
Udfaldsdiameter	160 mm
Dome-diameter	75 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	80 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

ALPHA

3470POR080P62



EAN 4031582010510
Bestillingsnummer 00001453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

