

## ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510

Pasūtījuma numurs 00001453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	125 kg
Statiskā kravnesība	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	108 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	0,635 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	80 mm
Protektora platums	34 mm
Korpusa platums	34 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	80 mm
Grozāms savienojums	160 mm
Kupola diametrs	75 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	105 mm
Plāksnes platums	80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

# ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510  
Pasūtījuma numurs 00001453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

