

ALPHA

3470POR080P62

EAN 4031582010510
Bestelnummer 00001453

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	125 kg
Statisch draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	108 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	0,635 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Breedte wielkern	34 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	40 mm
Zwenk radius	80 mm
Draaicirkel	160 mm
Diameter koepel	75 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

ALPHA

3470POR080P62



EAN 4031582010510
Bestelnummer 00001453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

