

ALPHA

3477PVR125P62

EAN 4031582050721
Bestillingsnummer 00001498

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ○ ○ |
| Bevægelsesstøj | ● ● ● ● ○ |
| Attrition | ● ● ● ○ ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktnavn | Alpha |
| Kabinettype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 100 kg |
| Belastning Statisk | 200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 155 mm |
| Samlet bredde | 75 mm |
| Samlet vægt | 1,188 kg |

HJUL

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Massiv gummi, sort |
| Leje | Rulleleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 37 mm |
| Fælgbredde | 37 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |

GAFFEL

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Materiale | Stålplade, tung |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 40 mm |
| Udfaldsradius | 123 mm |
| Udfaldsdiameter | 246 mm |
| Dome-diameter | 75 mm |

MONTERING

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 105 mm |
| Pladebredde | 80 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 77 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 60 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 77 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
| Pladehullets diameter | 9 mm |

ALPHA

3477PVR125P62


EAN 4031582050721
Bestillingsnummer 00001498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

