

ALPHA

3477PVR125P62

EAN 4031582050721

Numéro de commande 00001498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | Alpha |
| Type de boîtier | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 100 kg |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 155 mm |
| Largeur totale | 75 mm |
| Poids | 1,188 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 37 mm |
| Largeur du corps de roue | 37 mm |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, lourde |
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 123 mm |
| Diamètre d'encombrement | 246 mm |
| Diamètre du dôme | 75 mm |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 105 mm |
| Largeur de la platine | 80 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 9 mm |

ALPHA

3477PVR125P62

EAN 4031582050721


Numéro de commande 00001498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

